

## Características técnicas EZ-1

| Ancho total | Ancho de asiento | Altura del reposabrazos | Altura del asiento | Altura total | Longitud total | Profundidad de asiento | Altura de respaldo | Ángulo de asiento | Ángulo de respaldo | Reposapiés | Peso usuario |
|-------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 60          | 39               |                         |                    |              |                |                        |                    |                   |                    |            |              |
| 63          | 42               |                         |                    |              |                |                        |                    |                   |                    |            |              |
| 66          | 45               |                         |                    |              |                |                        |                    |                   |                    |            |              |
| 69          | 48               | 19-29                   | 49-62              | 102          | 118,5          | 43-52                  | 50-60              | -5°/+15°          | 30°                | 19°/113°   | máx.150      |
| 72          | 51               |                         |                    |              |                |                        |                    |                   |                    |            |              |
| 75          | 54               |                         |                    |              |                |                        |                    |                   |                    |            |              |
| 78          | 57               |                         |                    |              |                |                        |                    |                   |                    |            |              |

Desviaciones en tamaño y peso (1,5 cm y 1,5 kg).

### La silla de ruedas debe adaptarse al usuario, y no viceversa

La silla de ruedas ha evolucionado para convertirse en un ayudante moderno personalizable. Estética y funcionalidad van de la mano. El fabricante Vermeiren ha jugado un rol decisivo en esta evolución.

Nuestro principio de base es: la silla debe adaptarse al usuario, y no viceversa. Por ello hemos adaptado una concepción modular. Todas nuestras sillas de ruedas son adaptables y van acompañadas de un gran número de accesorios intercambiables. Este es el resultado de nuestras continuas investigaciones y de más de 50 años de experiencia.

### Garantía de calidad

La silla de ruedas EZ1 Multiposition cumple con las más altas normativas certificadas por la mayoría de institutos de la Comunidad Europea.

Para más información, contactar con su distribuidor habitual.

### RehaGirona, s.l.

C/ Trens Petits, 1  
Pol. Ind. Mas Xirgu  
17005 Girona

Tel: 902 487272 • Fax: 972 405054

E-mail: rehagirona@rehagirona.com  
Website: www.rehagirona.com



# VERMEIREN EZ-1 Multiposition

POSTURA Y CONFORT IDEAL



E.R.: N.V. Vermeiren, Vermeireplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgium 08/2005

Sujeto a cambios técnicos.



# EZ1



Reposacabezas completamente regulable en ángulo, altura y profundidad.



Anchura regulable



Modelo T30:  
ruedas traseras de 300 mm

Los reposapiernas de regulación continua y con auto-bloqueo llevan de serie paletas articuladas, con el fin de optimizar el ángulo del tobillo.



Respaldo abatible y ruedas con eje extraíble para facilitar el transporte.



Empuñaduras regulables en altura.



Reposabrazos desmontables, ajustables en altura.

Soportes de tronco regulables y desmontables.



B12 - Mesa de madera



Reposabrazos desmontables y ajustables. Asiento deslizante para facilitar las transferencias.

Asiento y respaldo regulables en ángulo para un confort óptimo.

## Colores

| Chasis   | Tapicería   |
|----------|-------------|
| Azul C27 | Dártex Gris |
| Gris C29 | Dártex Gris |

1. Los reposapiernas son regulables en altura.
2. La almohadilla de reposapiernas es escamoteable para facilitar las transferencias.
3. La almohadilla de reposapiernas es regulable en altura, anchura y profundidad.

